













Descrizione accessori DRAFTMAX		
Pannello posteriore cieco		
Descrizione	Cod. Art.	
 <p>Pannello posteriore cieco, da utilizzare come deflettore durante la molatura. Evita inoltre che scintille, utensili, lamiera ecc. finiscano oltre il piano di lavoro (Solo per mod. BASIC-PLUS-ULTRA)</p>	4252-1011	
Pannello posteriore aspirante		
Descrizione	Cod. Art.	
 <p>Pannello posteriore aspirante, da utilizzare durante operazioni di molatura e saldatura. Capacità aspirante: 80% posteriore e 20% dal piano. Formato da piastre di restringimento da posizionare sotto il grigliato del piano di lavoro e da un pannello posteriore aspirante (Solo per mod. BASIC-PLUS-ULTRA)</p>	4250-1011	
Pareti laterali incernierate		
Descrizione	Cod. Art.	
 <p>Pareti laterali incernierate, da utilizzare assieme al pannello posteriore sia cieco che aspirante. Ottimizzano la capacità aspirante riducendo correnti d'aria. Inoltre evitano che utensili, lamiera ecc. cadano dal piano di lavoro. Le pareti laterali sono incernierate ed apribili in caso di pezzi di notevoli dimensioni (Solo per mod. BASIC-PLUS-ULTRA)</p>	4255-1011	

Griglia per lucidatura		
	Descrizione	Cod. Art.
	Griglia da utilizzare quando si effettuano operazioni di lucidatura (Solo per mod. BASIC-PLUS-ULTRA)	
Griglia per taglio plasma		
	Descrizione	Cod. Art.
	Griglia per taglio plasma (max. 50A)	4272-1011
Filtro HEPA		
	Descrizione	Cod. Art.
	Modulo HEPA da installare a bordo banco. Consente di rimettere in circolo all'interno dell'ambiente di lavoro l'aria filtrata, e quindi libera il banco dal vincolo/limiti della canalizzazione di espulsione Superficie filtrante: 34 m ² Classe di efficienza: HEPA 11 (Solo per mod. BASIC-PLUS-ULTRA)	6605-1011

Silenziatore/diffusore		
	Descrizione	Cod. Art.
	Doppia funzione: abbatte la rumorosità e distribuisce l'aria in uscita verso il soffitto. Particolarmente utile se il banco è utilizzato all'interno di una cabina per saldatura (Solo per mod. BASIC-PLUS-ULTRA)	4257-1011
Flangia di uscita		
	Descrizione	Cod. Art.
	Flangia di raccordo alla canalizzazione centralizzata	
Punto luce		
	Descrizione	Cod. Art.
	Per illuminare la zona di lavoro. Si monta sul pannello posteriore cieco o su quello aspirante 220V/1~/50Hz	4262-1041-PLY
Sensore di movimento		
	Descrizione	Cod. Art.
	Accensione/spengimento automatici tramite sensore di movimento (Solo per mod. BASIC-PLUS-ULTRA)	4260-1011

Sensore ad induzione		
	Descrizione	Cod. Art.
	Accensione/spegnimento automatici tramite sensore ad induzione collegato al cavo di massa della saldatrice (Solo per mod. BASIC-PLUS-ULTRA)	4261-1011
Supporto per utensili da fissare a banco		
	Descrizione	Cod. Art.
	Da attaccare al piano di lavoro, si adatta a diversi tipi di utensili da fissare a banco. Si utilizza solo con il piano standard	4265-1011
Set ruote		
	Descrizione	Cod. Art.
	Ruote per spostare facilmente il banco da lavoro all'interno dell'officina	4267-1011
Coperchio cassetto raccolta polvere		
	Descrizione	Cod. Art.
	Coperchio per chiudere il cassetto di raccolta polvere posto sotto le cartucce, prima di estrarlo per la manutenzione	4270-1011
Tramoggia		
	Tramoggia ø 315, per raccordo ad impianto centralizzato (da montare sul pannello posteriore) (Solo per mod. BASIC-PLUS-ULTRA)	4282-1011
Prefiltro metallico ferma scintille		
	Doppio prefiltro metallico	6615-1011
Contenitore di raccolta polveri		
	Contenitore di raccolta polveri (Solo per mod. ECO)	4184-1011